

**6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll lang, Sechskant: 4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	631715 4
GTIN	4045197493439
Artikelklasse	62A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Dorn aus zähhartem Material mit hoher Härte, blank.

Norm:

DIN 7422

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Sechskant	4 mm
Ø antriebseitig	12 mm
Länge	55 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz