



Doppelmaulschlüssel, Zoll, Typ: 16



Bestelldaten

Bestellnummer	610120 16
GTIN	4018754019823
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

Mit griffigem Doppel-T-Profileschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.

Technische Beschreibung

maximale Maulbreite b ₂	47 mm
maximale Maulbreite b ₁	40 mm
maximale Maulhöhe h	7,3 mm
Schlüsselweiten-Maße	zöllig
Schlüsselweite ₂	13/16 Zoll
Schlüssellänge L	235 mm
Schlüsselweite ₁	11/16 Zoll
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Maulstellung 1	15 Grad
Maulstellung 2	15 Grad

funkenfrei	nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten	nein
Produktart	Schraubenschlüssel