

**Steckschlüssel-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx®, Torx®-Profil: E8****Bestelldaten**

Bestellnummer	631500 E8
GTIN	4018754000975
Artikelklasse	63A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

Werkstoff:

HPQ®-Hochleistungsstahl; abplatzsicher über Nickel verchromt.

Technische Beschreibung

Torx®-Profil	E8
Profilmaß A	7,5 mm
Ø abtriebsseitig	10,5 mm
Länge	23 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	Steckschlüssel für TORX®-Schrauben
Werkstoff	HPQ®-Hochleistungsstahl
Oberfläche	verchromt
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

