



Doppelmaulschlüssel, Zoll, Typ: 1



Bestelldaten

Bestellnummer	610120 1
GTIN	4018754019724
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

Mit griffigem Doppel-T-Profilschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.

Technische Beschreibung

maximale Maulbreite b ₂	18 mm
maximale Maulbreite b ₁	16 mm
maximale Maulhöhe h	4 mm
Schlüsselweiten-Maße	zöllig
Schlüsselweite ₂	5/16 Zoll
Schlüssellänge L	140 mm
Schlüsselweite ₁	1/4 Zoll
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Maulstellung 1	15 Grad
Maulstellung 2	15 Grad

funkenfrei	nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten	nein
Produktart	Schraubenschlüssel