



## Doppelmaulschlüssel, Zoll, Typ: 3



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 610120 3      |
| GTIN          | 4018754019731 |
| Artikelklasse | 63A           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

Mit griffigem Doppel-T-Profileschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung.

#### Norm:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.

### Technische Beschreibung

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| maximale Maulbreite b <sub>2</sub> | 23 mm     |
| maximale Maulbreite b <sub>1</sub> | 18 mm     |
| maximale Maulhöhe h                | 4,5 mm    |
| Schlüsselweiten-Maße               | zöllig    |
| Schlüsselweite <sub>2</sub>        | 3/8 Zoll  |
| Schlüssellänge L                   | 140 mm    |
| Schlüsselweite <sub>1</sub>        | 5/16 Zoll |
| Norm                               | DIN 3110  |
| Norm                               | ISO 3318  |
| Maulstellung 1                     | 15 Grad   |
| Maulstellung 2                     | 15 Grad   |

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| funkenfrei                         | nein               |
| beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein               |
| Produktart                         | Schraubenschlüssel |