



6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll lang, Schlüsselweite: 9mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 631400 9 |
| GTIN | 4018754000234 |
| Artikelklasse | 63A |

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten. Kein Rutschen über die Schraubenecken, Schraubenköpfe und -Mutter werden geschont. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Passgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche mit **AS-Drive** Profil.

Norm:

DIN 3124-L

Werkstoff:

HPQ®-Hochleistungsstahl, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Länge | 50 mm |
| Ø abtriebsseitig | 12,8 mm |
| Schlüsselweite | 9 mm |
| Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll |
| Norm | DIN 3124 |
| Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel |
| Werkstoff | HPQ®-Hochleistungsstahl |

| | |
|---------------------|------------------------|
| Oberfläche | über Nickel verchromt |
| mit AS-Drive-Profil | ja |
| Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |