



Steckschlüssel-Sortiment, Anzahl Teile: 46



Bestelldaten

Bestellnummer	630002 46
GTIN	4045197185310
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.

Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

Alle Teile in Kunststoffboxen.

Preisgünstige Ausführung.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

46-teilig – 1/4 Zoll: 13 Steckschlüsseleinsätze 1/4 Zoll, 6-kant 4 – 14 mm

1 Verbindungsschaft

6 Schraubendrehereinsätze für Innen-6-kant 3 – 8 mm

3 Schraubendrehereinsätze für Schlitz 3; 4,5; 7 mm

3 Schraubendrehereinsätze für Phillips PH1 – PH3

3 Schraubendrehereinsätze für Pozidriv PZ1 – PZ3

7 Schraubendrehereinsätze für Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

3 Sechskant-Winkelschraubendreher 1,5; 2,0; 2,5 mm

1 Knarre mit Auswerfer 1/4 Zoll

1 Steckgriff 1/4 Zoll

1 Quergriff 1/4 Zoll

1 flexible Verlängerung 1/4 Zoll 150 mm
 1 Kardangelenk 1/4 Zoll
 2 Verlängerungen 1/4 Zoll 50 und 100 mm
 Aufbewahrung in: Kunststoffbox (257×170×52 mm)

Technische Beschreibung

Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil	Schraubendreher für Phillips
Abtriebsprofil	Pozidriv-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Anzahl Teile	46
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	4-14 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel	3-8 mm
Verpackung	Kunststoffbox
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

Kunststoff Clip Farbe BLUE	630003 BLUE
Kunststoff Clip Farbe RED	630003 RED