



## Doppelmaulschlüssel, Schlüsselweiten: 27X30mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	610100 27X30
GTIN	4018754018048
Artikelklasse	63A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

Mit griffigem Doppel-T-Profilschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung.

#### Norm:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.

#### Hinweis:

**AUFGEPASST!**

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 610600

### Technische Beschreibung

Schlüsselweite <sub>1</sub>	27 mm
maximale Maulbreite b <sub>2</sub>	66 mm
maximale Maulbreite b <sub>1</sub>	60 mm
Schlüsselweite <sub>2</sub>	30 mm
maximale Maulhöhe h	10 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüssellänge L	300 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318

Maulstellung 1	15 Grad
Maulstellung 2	15 Grad
funkenfrei	nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten	nein
Produktart	Schraubenschlüssel