

**6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll kurz, Sechskant: 4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	631710 4
GTIN	4018754000630
Artikelklasse	63A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 7422

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Hinweis:

AUFGEPASST!

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 631709

Technische Beschreibung

Sechskant	4 mm
Ø antriebseitig	11,6 mm
Länge	28 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

