



Doppelmaulschlüssel, Schlüsselweiten: 4X5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	610100 4X5
GTIN	4018754017690
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

Mit griffigem Doppel-T-Profilschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.

Hinweis:

AUFGEPASST!

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 610600

Technische Beschreibung

Schlüsselweite ₂	5 mm
Schlüsselweite ₁	4 mm
maximale Maulhöhe h	3 mm
maximale Maulbreite b2	14 mm
maximale Maulbreite b1	13 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüssellänge L	100 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318

Maulstellung 1	15 Grad
Maulstellung 2	15 Grad
funkenfrei	nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten	nein
Produktart	Schraubenschlüssel