



Steckschlüssel-Sortiment, Anzahl Teile: 48



Bestelldaten

Bestellnummer	630002 48
GTIN	4045197654571
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.

Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

Alle Teile in Kunststoffboxen.

Preisgünstige Ausführung.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

48-teilig – 1/2 Zoll: 14 Steckschlüsseleinsätze 1/2 Zoll, 6-kant 8 – 24 mm

3 tiefe Einsätze 1/2 Zoll, 6-kant 17 – 19 mm

2 Zündkerzeneinsätze 1/2 Zoll 16 und 21 mm

1 Knarre mit Auswerfer 1/2 Zoll

1 Kardangelenk 1/2 Zoll

1 Verlängerung 1/2 Zoll 125 mm

1 Verlängerung 1/2 Zoll 250 mm / Quergriff 1/2 Zoll

1 Sechskant-Schraubendreher-Satz im Handklapphalter 1,5– 8 mm

1 Schraubendreher-Satz für Torx® im Handklapphalter TX9– TX40

14 Ring-Maulschlüssel 6 – 19 mm

3 Schlitz-Schraubendreher 5,5×100, 6,5×38, 6,5×125

3 Phillips-Schraubendreher 1×75, 2×38, 2×100
1 Kombizange 180 mm
1 Wasserpumpenzange 250 mm
1 Hammer 300 g
Aufbewahrung in: Kunststoffkoffer (450×350×90 mm)

Technische Beschreibung

Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil	Schraubendreher für Phillips
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Anzahl Teile	48
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	8-24 mm
Verpackung	Kunststoffbox
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

Kunststoff Clip Farbe BLUE	630003 BLUE
Kunststoff Clip Farbe RED	630003 RED