



6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll kurz, Sechskant: 5mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 631710 5 |
| GTIN | 4018754000647 |
| Artikelklasse | 63A |

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 7422

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Hinweis:

AUFGEPASST!

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 631709

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------|------------------------|
| Länge | 28 mm |
| Ø antriebseitig | 11,6 mm |
| Sechskant | 5 mm |
| Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll |
| Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher |
| Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |

