



Doppelmaulschlüssel, Zoll, Typ: 7



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 610120 7 |
| GTIN | 4018754019755 |
| Artikelklasse | 63A |

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

Mit griffigem Doppel-T-Profileschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------|-----------|
| maximale Maulbreite b1 | 26 mm |
| maximale Maulbreite b2 | 30 mm |
| maximale Maulhöhe h | 5,3 mm |
| Schlüsselweiten-Maße | zöllig |
| Schlüsselweite ₂ | 1/2 Zoll |
| Schlüssellänge L | 170 mm |
| Schlüsselweite ₁ | 7/16 Zoll |
| Norm | DIN 3110 |
| Norm | ISO 3318 |
| Maulstellung 1 | 15 Grad |
| Maulstellung 2 | 15 Grad |

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| funkenfrei | nein |
| beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein |
| Produktart | Schraubenschlüssel |