



Steckschlüssel-Sortiment, Anzahl Teile: 73



Bestelldaten

Bestellnummer	630002 73
GTIN	4045197579119
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.

Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

Alle Teile in Kunststoffboxen.

Preisgünstige Ausführung.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

73-teilig – 3/8 Zoll: 18 Steckschlüsseleinsätze 3/8 Zoll, 6-kant 6 – 24 mm

9 tiefe Einsätze 3/8 Zoll, 6-kant 8 – 24 mm

2 Zündkerzeneinsätze 3/8 Zoll, 16 und 21 mm

3 Steckschlüsseleinsätze mit Magnet 6, 8, 10 mm

(mit 6-kant-Schaft E 6,3)

1 Verbindungsschaft E 6,3 6-kant auf 1/4 Zoll Vierkant

1 Verbindungsschaft E 6,3 6-kant auf 3/8 Zoll Vierkant

4 Schraubendrehereinsätze für Innen-6-kant 3 – 6 mm

3 Schraubendrehereinsätze für Schlitz 4; 5,5; 7 mm

2 Schraubendrehereinsätze für Phillips PH1; PH2

2 Schraubendrehereinsätze für Pozidriv PZ1; PZ2

7 Schraubendrehereinsätze für Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
 1 Knarre mit Auswerfer 3/8 Zoll
 1 Quergriff 3/8 Zoll
 1 Kardangelenk 3/8 Zoll
 2 Verlängerungen 3/8 Zoll, 75 und 225 mm
 1 Verlängerung 3/8 Zoll 50 mm WobbleFix
 1 Adapter 3/8 – 1/4 Zoll
 1 Adapter 3/8 – 1/2 Zoll
 13 Ring-Maulschlüssel 6 – 19 mm
 Aufbewahrung in: Kunststoffkoffer (380×285×85 mm)

Technische Beschreibung

Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil	Schraubendreher für Phillips
Abtriebsprofil	Pozidriv-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Anzahl Teile	73
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	6-24 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel	3-6 mm
Verpackung	Kunststoffbox
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

Kunststoff Clip Farbe RED	630003 RED
Kunststoff Clip Farbe BLUE	630003 BLUE