

**6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll lang, Schlüsselweite: 11 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	631415 11
GTIN	4045197493323
Artikelklasse	62A

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

**Norm:**

**DIN 3124-L**

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

**Hinweis:**

HOLEX 6-kant Steckschlüsseinsätze, lang auch in Zollgrößen über unseren eShop erhältlich (Nr. 631417).

**Technische Beschreibung**

Schlüsselweite	11 mm
Ø abtriebsseitig	15,9 mm
Länge	50 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Norm	DIN 3124
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt

mit AS-Drive-Profil	nein
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz