



6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll lang, Schlüsselweite: 12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	631400 12
GTIN	4018754000265
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten. Kein Rutschen über die Schraubenecken, Schraubenköpfe und -Mutter werden geschont. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Passgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche mit **AS-Drive** Profil.

Norm:

DIN 3124-L

Werkstoff:

HPQ®-Hochleistungsstahl, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Technische Beschreibung

Länge	50 mm
Ø abtriebsseitig	16,5 mm
Schlüsselweite	12 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Norm	DIN 3124
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Werkstoff	HPQ®-Hochleistungsstahl

Oberfläche	über Nickel verchromt
mit AS-Drive-Profil	ja
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz