

**6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll kurz, Sechskant: 4mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 631720 4 |
| GTIN | 4045197162267 |
| Artikelklasse | 62A |

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Dorn aus zähhartem Material mit hoher Härte, blank.

Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 7422

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Hinweis:

HOLEX 6-kant Schraubendreher-Einsätze auch in Zollgrößen über unseren eShop erhältlich (Nr. 631722).

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------|------------------------|
| Sechskant | 4 mm |
| Länge | 36 mm |
| Ø antriebseitig | 13 mm |
| Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll |
| Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher |
| Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |

