



Doppelmaulschlüssel, Zoll, Typ: 32



Bestelldaten

Bestellnummer	610120 32
GTIN	4018754019908
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

Mit griffigem Doppel-T-Profileschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.

Technische Beschreibung

maximale Maulhöhe h	9,4 mm
maximale Maulbreite b1	64 mm
maximale Maulbreite b2	75 mm
Schlüsselweiten-Maße	zöllig
Schlüsselweite ₂	1.5/16 Zoll
Schlüssellänge L	300 mm
Schlüsselweite ₁	1.1/8 Zoll
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Maulstellung 1	15 Grad
Maulstellung 2	15 Grad

funkenfrei	nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten	nein
Produktart	Schraubenschlüssel