



Doppelmaulschlüssel, Schlüsselweiten: 4X5 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	610700 4X5
GTIN	4045197158819
Artikelklasse	61A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

Mit griffigem, handlichem Profilschaft. Besonders langlebig und extrem belastbar.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; verchromt (abplatzsicher); Rundfinish-Oberfläche.

Schlüssellänge L: 100 mm

maximale Maulbreite b1: 13 mm

maximale Maulbreite b2: 14 mm

maximale Maulhöhe h: 3 mm

Technische Beschreibung

Schlüsselweite ₁	4 mm
maximale Maulbreite b1	13 mm
maximale Maulhöhe h	3 mm
maximale Maulbreite b2	14 mm
Schlüsselweite ₂	5 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüssellänge L	100 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318

Maulstellung 1	15 Grad
Maulstellung 2	15 Grad
funkenfrei	nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten	nein