



## Doppelmaulschlüssel, Zoll, Typ: 10



### Bestelldaten

Bestellnummer	610120 10
GTIN	4018754019786
Artikelklasse	63A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

Mit griffigem Doppel-T-Profilschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung.

#### Norm:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.

### Technische Beschreibung

maximale Maulbreite b2	40 mm
maximale Maulhöhe h	5,8 mm
maximale Maulbreite b1	35 mm
Schlüsselweiten-Maße	zöllig
Schlüsselweite <sub>2</sub>	11/16 Zoll
Schlüssellänge L	205 mm
Schlüsselweite <sub>1</sub>	19/32 Zoll
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Maulstellung 1	15 Grad
Maulstellung 2	15 Grad

funkenfrei	nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten	nein
Produktart	Schraubenschlüssel