



6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll lang, Sechskant: 3mm



Bestelldaten

Bestellnummer	631700 3
GTIN	4018754000470
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Dorn aus zähhartem Material mit hoher Härte, blank.

Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 7422

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Hinweis:

AUFGEPASST!

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 631729

Technische Beschreibung

Länge	55 mm
Sechskant	3 mm
Ø antriebseitig	10,7 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

