



## Steckschlüssel-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx®, Torx®-Profil: E4



### Bestelldaten

Bestellnummer	631500 E4
GTIN	4018754000937
Artikelklasse	63A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

#### Werkstoff:

HPQ®-Hochleistungsstahl; abplatzsicher über Nickel verchromt.

### Technische Beschreibung

Profilmaß A	3,8 mm
Länge	23 mm
Ø abtriebsseitig	5,6 mm
Torx®-Profil	E4
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	Steckschlüssel für TORX®-Schrauben
Werkstoff	HPQ®-Hochleistungsstahl
Oberfläche	verchromt
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

