

**6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll kurz, Sechskant: 8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	631720 8
GTIN	4045197162298
Artikelklasse	62A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Dorn aus zähhartem Material mit hoher Härte, blank.

Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 7422

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Hinweis:

HOLEX 6-kant Schraubendreher-Einsätze auch in Zollgrößen über unseren eShop erhältlich (Nr. 631722).

Technische Beschreibung

Länge	36 mm
Sechskant	8 mm
Ø antriebseitig	13 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

