



Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® kurz, Torx®-Profil: TX9



Bestelldaten

Bestellnummer	631805 TX9
GTIN	4045197559845
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Antriebs-Vierkant: 1/4 Zoll

Profilmaß A: 2,5 mm

Ø antriebseitig: 11 mm

Länge: 25 mm

Technische Beschreibung

Länge	25 mm
Torx®-Profil	TX9
Ø antriebseitig	11 mm
Profilmaß A	2,5 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

