


**HOLEX****IMPACT-Steckschlüsseinsatz 6-kant, 1/2 Zoll dünnwandig Surface Drive, Schlüsselweite: 15mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	651020 15
GTIN	4045197336408
Artikelklasse	62D

**Beschreibung****Ausführung:**

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.

**Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.**

**Vorteil:**

Das Surface Drive Profil greift die Schrauben an den Flanken und schont die empfindlichen Ecken. Ein Festfressen der Einsätze auf den Schrauben wird zuverlässig verhindert.

**Werkstoff:**

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.

**Technische Beschreibung**

Schlüsselweite	15 mm
Länge	38 mm
Ø abtriebsseitig	21,7 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive
für den Maschineneinsatz geeignet	ja

Produktart

Steckschlüssel-Einsatz

---

**Zubehör**Sicherungsklemmen-Set 10-teilig für Einsätze, 1/2 Zoll,  
inklusive Auszieher Typ 4

651790 4

Gummiring für Einsätze, 1/2 Zoll Ø 30 mm

651800 30

Verbindungsstift für Einsätze, 1/2 Zoll Ø×Länge 3X25 mm

651900 3X25