

**Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® lang, Torx®-Profil: TX20****Bestelldaten**

Bestellnummer	631780 TX20
GTIN	4045197382221
Artikelklasse	62A

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Antriebs-Vierkant: 1/4 Zoll

Profilmaß A: 3,8 mm

Ø antriebseitig: 12 mm

Länge: 100 mm

**Technische Beschreibung**

Profilmaß A	3,8 mm
Länge	100 mm
Ø antriebseitig	12 mm
Torx®-Profil	TX20
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

