

**Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® kurz, Torx®-Profil: TX15****Bestelldaten**

Bestellnummer	631805 TX15
GTIN	4045197559869
Artikelklasse	62A

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Antriebs-Vierkant: 1/4 Zoll

Profilmaß A: 3,3 mm

Ø antriebseitig: 11 mm

Länge: 25 mm

**Technische Beschreibung**

Profilmaß A	3,3 mm
Torx®-Profil	TX15
Ø antriebseitig	11 mm
Länge	25 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

