



## Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® lang, Torx®-Profil: TX25



### Bestelldaten

Bestellnummer	631780 TX25
GTIN	4045197382214
Artikelklasse	62A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

#### Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Antriebs-Vierkant: 1/4 Zoll

Profilmaß A: 4,4 mm

Ø antriebseitig: 12 mm

Länge: 100 mm

### Technische Beschreibung

Ø antriebseitig	12 mm
Länge	100 mm
Torx®-Profil	TX25
Profilmaß A	4,4 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

