

**Koken****IMPACT-Steckschlüsseinsatz 6-kant, 1/2 Zoll Surface Drive, Schlüsselweite: 21mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	651010 21
GTIN	4991644353149
Artikelklasse	63R

**Beschreibung****Ausführung:**

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.

**Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.**

**Vorteil:**

Das Surface Drive Profil greift die Schrauben an den Flanken und schont die empfindlichen Ecken. Ein Festsitzen der Einsätze auf den Schrauben wird zuverlässig verhindert.

**Werkstoff:**

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.

**Technische Beschreibung**

Ø abtriebsseitig	30,7 mm
Länge	38 mm
Schlüsselweite	21 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive

für den Maschineneinsatz geeignet	ja
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

---

## Zubehör

Sicherungsklemmen-Set 10-teilig für Einsätze, 1/2 Zoll, inklusive Auszieher Typ 4	651790 4
Verbindungsstift für Einsätze, 1/2 Zoll Ø×Länge 3X25 mm	651900 3X25
Gummiring für Einsätze, 1/2 Zoll Ø 30 mm	651800 30