

**IMPACT-Steckschlüsseinsatz, 6-kant, 1/2 Zoll lang, Schlüsselweite: 15mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 651200 15 |
| GTIN | 4045197215130 |
| Artikelklasse | 62D |

Beschreibung**Ausführung:**

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.

Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Länge | 78 mm |
| Ø abtriebsseitig | 30 mm |
| Schlüsselweite | 15 mm |
| Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll |
| Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel |
| für den Maschineneinsatz geeignet | ja |
| Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |

Zubehör

| | |
|--|-------------|
| Gummiring für Einsätze, 1/2 Zoll Ø 30 mm | 651800 30 |
| Verbindungstift für Einsätze, 1/2 Zoll Ø×Länge 3X25 mm | 651900 3X25 |
| Sicherungsklemmen-Set 10-teilig für Einsätze, 1/2 Zoll, inklusive Auszieher Typ 4 | 651790 4 |