

Koken**IMPACT-Steckschlüsseinsatz 6-kant, 1/2 Zoll Surface Drive, Schlüsselweite: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	651010 10
GTIN	4991644353033
Artikelklasse	63R

Beschreibung**Ausführung:**

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.

Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.

Vorteil:

Das Surface Drive Profil greift die Schrauben an den Flanken und schont die empfindlichen Ecken. Ein Festsitzen der Einsätze auf den Schrauben wird zuverlässig verhindert.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.

Technische Beschreibung

Länge	38 mm
Ø abtriebsseitig	17 mm
Schlüsselweite	10 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive

für den Maschineneinsatz geeignet	ja
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

Zubehör

Verbindungsstift für Einsätze, 1/2 Zoll Ø×Länge 3X20 mm	651900 3X20
Gummiring für Einsätze, 1/2 Zoll Ø 25 mm	651800 25
Sicherungsklemmen-Set 10-teilig für Einsätze, 1/2 Zoll, inklusive Auszieher Typ 3	651790 3