

**Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® lang, Torx®-Profil: TX30****Bestelldaten**

Bestellnummer	631780 TX30
GTIN	4045197382245
Artikelklasse	62A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Antriebs-Vierkant: 1/4 Zoll

Profilmaß A: 5,5 mm

Ø antriebseitig: 12 mm

Länge: 100 mm

Technische Beschreibung

Länge	100 mm
Torx®-Profil	TX30
Ø antriebseitig	12 mm
Profilmaß A	5,5 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

