



## IMPACT-Steckschlüsseinsatz, 6-kant, 1/2 Zoll lang, mit gefedertem Magnet, Schlüsselweite: 15mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	651210 15
GTIN	4045197215246
Artikelklasse	62D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.

**Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.**

#### Vorteil:

Durch einen federgelagerten Magnet wird die Schraube sicher festgehalten. Gleichzeitig ist sichergestellt, dass der Schraubenkopf immer vollständig gegriffen wird. Ausgedrehte Schraube / Mutter kann durch die Feder leicht entnommen werden.

#### Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.

#### Hinweis:

HOLEX IMPACT-Steckschlüsseinsätze 6-kant, lang auch in Zollgrößen über unseren eShop erhältlich (Nr. 651202).

### Technische Beschreibung

Schlüsselweite	15 mm
Ø abtriebsseitig	23,7 mm
Länge	78 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel

für den Maschineneinsatz geeignet	ja
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

---

## Zubehör

Gummiring für Einsätze, 1/2 Zoll Ø 30 mm	651800 30
Sicherungsklemmen-Set 10-teilig für Einsätze, 1/2 Zoll, inklusive Auszieher Typ 4	651790 4
Verbindungstift für Einsätze, 1/2 Zoll Ø×Länge 3X25 mm	651900 3X25