

**HOLEX****IMPACT-Steckschlüsseinsatz 6-kant, 1/2 Zoll lang Surface Drive mit Nylonhülse, Schlüsselweite: 17mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 651230 17     |
| GTIN          | 4045197198921 |
| Artikelklasse | 62D           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.

**Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.**

Lange Einsätze. Beim Wechseln der Räder und Reifen ist es wichtig, dass die Muttern oder Schrauben korrekt angezogen werden, um eine sichere Fahrt zu gewährleisten. Mit einem Sechskant-Steckschlüssel mit Kunststoffhülse können Sie sicherstellen, dass die Muttern oder Schrauben fest genug sitzen, ohne die Felgen zu beschädigen. Der Steckschlüssel ist auch für Schlagschrauber geeignet.

Die Kunststoffhülse schützt die Felgen und verhindert Kratzer oder andere Beschädigungen, die durch das Werkzeug verursacht werden können. Sie können also sicher sein, dass Ihr KFZ immer in bestem Zustand bleibt.

Der Steckschlüssel ist ein wichtiger Bestandteil jeder Autowerkstatt. Ob Sie selbst an Ihrem KFZ arbeiten oder den Räder- und Reifenwechsel von einem Fachmann durchführen lassen, dieses Werkzeug darf nicht fehlen.

**Vorteil:**

Das Surface Drive Profil greift die Schrauben an den Flanken und schont die empfindlichen Ecken. Ein Festsitzen der Einsätze auf den Schrauben wird zuverlässig verhindert.

**Verwendung:**

Zur schonenden Montage von Leichtmetall-Gehäusen oder Felgen.

Zuverlässiger Schutz durch überstehende schlagfeste Kunststoffhülse.

Schnelle Unterscheidung der Einsätze durch Farbgebung.

**Werkstoff:**

Chrom-Molybdän-Stahl, Mangan phosphatiert.

## Technische Beschreibung

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Länge                             | 130 mm                             |
| Ø abtriebsseitig                  | 27 mm                              |
| Schlüsselweite                    | 17 mm                              |
| Antriebs-Vierkant                 | 1/2 Zoll                           |
| Abtriebsprofil                    | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive |
| für den Maschineneinsatz geeignet | ja                                 |
| Produktart                        | Steckschlüssel-Einsatz             |

## Zubehör

|   |             |
|---|-------------|
| Sicherungsklemmen-Set 10-teilig für Einsätze, 1/2 Zoll, inklusive Auszieher Typ 4 | 651790 4    |
| Verbindungsstift für Einsätze, 1/2 Zoll ØxLänge 3X25 mm                           | 651900 3X25 |
| Gummiring für Einsätze, 1/2 Zoll Ø 30 mm  | 651800 30   |