

**Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® kurz, Torx®-Profil: TX27****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 631805 TX27 |
| GTIN | 4045197559890 |
| Artikelklasse | 62A |

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Antriebs-Vierkant: 1/4 Zoll

Profilmaß A: 5 mm

Ø antriebseitig: 11 mm

Länge: 25 mm

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Länge | 25 mm |
| Ø antriebseitig | 11 mm |
| Profilmaß A | 5 mm |
| Torx®-Profil | TX27 |
| Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll |
| Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
| Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |

