

**Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® lang, Torx®-Profil: TX40****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 631780 TX40 |
| GTIN | 4045197382252 |
| Artikelklasse | 62A |

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Antriebs-Vierkant: 1/4 Zoll

Profilmaß A: 6,6 mm

Ø antriebseitig: 12 mm

Länge: 100 mm

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Torx®-Profil | TX40 |
| Profilmaß A | 6,6 mm |
| Ø antriebseitig | 12 mm |
| Länge | 100 mm |
| Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll |
| Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
| Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |

