



IMPACT-Steckschlüsseinsatz, 6-kant, 1/2 Zoll lang, mit gefedertem Magnet, Schlüsselweite: 16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	651210 16
GTIN	4045197215253
Artikelklasse	62D

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.

Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.

Vorteil:

Durch einen federgelagerten Magnet wird die Schraube sicher festgehalten. Gleichzeitig ist sichergestellt, dass der Schraubenkopf immer vollständig gegriffen wird. Ausgedrehte Schraube / Mutter kann durch die Feder leicht entnommen werden.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.

Hinweis:

HOLEX IMPACT-Steckschlüsseinsätze 6-kant, lang auch in Zollgrößen über unseren eShop erhältlich (Nr. 651202).

Technische Beschreibung

Länge	78 mm
Schlüsselweite	16 mm
Ø abtriebsseitig	25 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel

für den Maschineneinsatz geeignet	ja
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

Zubehör

Sicherungsklemmen-Set 10-teilig für Einsätze, 1/2 Zoll, inklusive Auszieher Typ 4	651790 4
Gummiring für Einsätze, 1/2 Zoll Ø 30 mm	651800 30
Verbindungstift für Einsätze, 1/2 Zoll Ø×Länge 3X25 mm	651900 3X25