



6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll, mit Kugelkopf lang, Sechskant: 6mm



Bestelldaten

Bestellnummer	631745 6
GTIN	4045197559821
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Antriebs-Vierkant: 1/4 Zoll

Ø antriebseitig: 12 mm

Länge: 100 mm

Technische Beschreibung

Ø antriebseitig	12 mm
Sechskant	6 mm
Länge	100 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
mit Kugelkopf	ja
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

