

Garant**Selbstspannendes Bohrfutter, Typ: 8****Bestelldaten**

Bestellnummer	341420 8
GTIN	4045197883216
Artikelklasse	31J

Beschreibung**Ausführung:**

Industrierausführung

Mit Bohrfutterkegel DIN 238

Verwendung:

Zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300 – 342887 oder direkt auf die Maschinenspindel.
Für Ständerbohrmaschinen.

Technische Beschreibung

Bohrkopflänge geschlossen	78 mm
Bohrfutterkegel	B12
größter Bohrfutterkegel-Ø	12,065 mm
Spannbereich	0 - 8 mm
Außen-Ø	37 mm
Produktart	Bohrfutter schlüssellos