

**Garant****Selbstspannendes Bohrfutter, Typ: 10/12****Bestelldaten**

Bestellnummer	341420 10/12
GTIN	4045197883223
Artikelklasse	31J

**Beschreibung****Ausführung:**

Industrierausführung

Mit Bohrfutterkegel DIN 238

**Verwendung:**

Zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300 – 342887 oder direkt auf die Maschinenspindel.  
Für Ständerbohrmaschinen.

**Technische Beschreibung**

Außen-Ø	40 mm
Spannbereich	0 - 10 mm
Bohrkopflänge geschlossen	86 mm
größter Bohrfutterkegel-Ø	12,065 mm
Bohrfutterkegel	B 12
Produktart	Bohrfutter schlüssellos