

Garant**Selbstspannendes Bohrfutter, Typ: 10/16****Bestelldaten**

Bestellnummer	341420 10/16
GTIN	4045197883230
Artikelklasse	31J

Beschreibung**Ausführung:**

Industrierausführung

Mit Bohrfutterkegel DIN 238

Verwendung:

Zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300 – 342887 oder direkt auf die Maschinenspindel.
Für Ständerbohrmaschinen.

Technische Beschreibung

Spannbereich	0 - 10 mm
Außen-Ø	40 mm
größter Bohrfutterkegel-Ø	15,733 mm
Bohrfutterkegel	B 16
Bohrkopflänge geschlossen	86 mm
Produktart	Bohrfutter schlüssellos