

Garant**Selbstspannendes Bohrfutter, Typ: 13/12****Bestelldaten**

Bestellnummer	341420 13/12
GTIN	4045197883247
Artikelklasse	31J

Beschreibung**Ausführung:**

Industrierausführung

Mit Bohrfutterkegel DIN 238

Verwendung:

Zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300 – 342887 oder direkt auf die Maschinenspindel.
Für Ständerbohrmaschinen.

Technische Beschreibung

Bohrfutterkegel	B 12
Spannbereich	1 - 13 mm
Bohrkopflänge geschlossen	103 mm
Außen-Ø	47 mm
größter Bohrfutterkegel-Ø	12,065 mm
Produktart	Bohrfutter schlüssellos