



Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 28-teilig, Typ: P



Bestelldaten

Bestellnummer	630295 P
GTIN	4013288173898
Artikelklasse	63F

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

Verwendung:

Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M2 – M8 und für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M4 – M8.

Für Pozidriv- und Phillipsschrauben mit Gewinde M2 – M6 und Innen-Torx® – Schrauben mit Gewinde M3 – M6.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, matt verchromt.

Inhalt:

Gr. S - Mit Umschaltknarre Nr. 632295.

Gr. P - Mit Durchsteckvierkant Nr. 632290.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 9 St. Gr. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm

Bits, C 6,3, für Innen-Sechskant: 4 St. Nr. 675240 Gr. 3; 4; 5; 6

Bits, C 6,3, für Phillips: 3 St. Nr. 675310 Gr. 1/25; 2/25; 3/25

Bits, C 6,3, für Pozidriv: 2 St. Nr. 675320 Gr. 1/25; 2/25

Bits, C 6,3, für Innen-Torx®: 6 St. Nr. 675340 Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30

Verlängerung mit Schnelldrehhülse: 1 St. 150 mm

Verlängerung Wobbel: 1 St. 56 mm

Verbindungsstück mit Schnellwechselfutter: 1 St. Vierkant-Einsatz 1/4 Zoll - Bit-Aufnahme 1/4 Zoll

Umschaltknarre (Gr. S): 1 St. Nr. 632295

Durchsteckknarre (Gr. P): 1 St. Nr. 632290

Aufbewahrung in: Textilfalttasche mit Klettverschluss

Technische Beschreibung

Anzahl Teile	28
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für Phillips
Abtriebsprofil	Pozidriv-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	5-13 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel	3-6 mm
Herstellerbezeichnung	8100 SA 7
Verpackung	Textilfalttasche, Klettverschluss
Länge	204 mm
Breite	91 mm
Höhe	51 mm
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3 Torx®-Profil TX15	675340 TX15
Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll C 6,3 Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 1/25 mm	675320 1/25
Bit für Sechskant, 1/4 Zoll C 6,3Hex-Plus-Profil Sechskant 4 mm	675240 4

Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3 Torx®-Profil TX27	675340 TX27
Bit für Phillips, 1/4 Zoll C 6,3 Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 3/25 mm	675310 3/25
Bit für Sechskant, 1/4 Zoll C 6,3Hex-Plus-Profil Sechskant 6 mm	675240 6
Bit für Phillips, 1/4 Zoll C 6,3 Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 2/25 mm	675310 2/25
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3 Torx®-Profil TX25	675340 TX25
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3 Torx®-Profil TX30	675340 TX30
Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll C 6,3 Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 2/25 mm	675320 2/25
Bit für Sechskant, 1/4 Zoll C 6,3Hex-Plus-Profil Sechskant 5 mm	675240 5
Feinzahnknarre „Zyklop Metal“ Durchsteckvierkant, 1/4 Zoll mit Auswerfer	632290
Bit für Phillips, 1/4 Zoll C 6,3 Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 1/25 mm	675310 1/25
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3 Torx®-Profil TX10	675340 TX10
Bit für Sechskant, 1/4 Zoll C 6,3Hex-Plus-Profil Sechskant 3 mm	675240 3
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3 Torx®-Profil TX20	675340 TX20