

**Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® lang, Torx®-Profil: TX9****Bestelldaten**

Bestellnummer	631780 TX9
GTIN	4045197381989
Artikelklasse	62A

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Antriebs-Vierkant: 1/4 Zoll

Profilmaß A: 2,5 mm

Ø antriebseitig: 12 mm

Länge: 100 mm

**Technische Beschreibung**

Länge	100 mm
Ø antriebseitig	12 mm
Torx®-Profil	TX9
Profilmaß A	2,5 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

