



Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® kurz, Torx®-Profil: TX8



Bestelldaten

Bestellnummer	631805 TX8
GTIN	4045197559838
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Antriebs-Vierkant: 1/4 Zoll

Profilmaß A: 2,3 mm

Ø antriebseitig: 11 mm

Länge: 25 mm

Technische Beschreibung

Torx®-Profil	TX8
Länge	25 mm
Profilmaß A	2,3 mm
Ø antriebseitig	11 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

