


**Koken****IMPACT-Steckschlüsseinsatz 6-kant, 1/2 Zoll mit Gelenk, Schlüsselweite: 22mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	651215 22
GTIN	4991644357017
Artikelklasse	63R

**Beschreibung****Ausführung:**

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.

**Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.**

**Vorteil:**

Direktes Verschrauben an unzugänglichen Stellen, kein Kardangelenke notwendig.

**Norm:**

**DIN 3129**

**Werkstoff:**

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.

**Technische Beschreibung**

Ø abtriebsseitig	32 mm
Länge	73,5 mm
Schlüsselweite	22 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel

für den Maschineneinsatz geeignet	ja
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

---

## Zubehör

Gummiring für Einsätze, 1/2 Zoll Ø 30 mm	651800 30
Sicherungsklemmen-Set 10-teilig für Einsätze, 1/2 Zoll, inklusive Auszieher Typ 4	651790 4
Verbindungstift für Einsätze, 1/2 Zoll Ø×Länge 3X25 mm	651900 3X25