



## Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 38-teilig, Anzahl Teile:



### Bestelldaten

Bestellnummer	630330
GTIN	4000896164813
Artikelklasse	630

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Antriebs- / Verbindungsteile** nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.  
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

#### Verwendung:

Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M3 – M8 und für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M4 – M8.

Für Pozidriv- und Phillipsschrauben mit Gewinde M2 – M6, Schlitzschrauben mit Gewinde M3 – M5 und für Innen-Torx® mit Gewinde M3 – M8.

#### Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 10 St. Gr. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

6-kant BITS C 6,3: 5 St. Gr. 3; 4; 5; 6; 7 mm

BITS für Torx® C 6,3 mit Bohrung: 7 St. Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

BITS für Phillips C 6,3: 3 St. Gr. 1; 2; 3

Pozidriv-BITS C 6,3: 3 St. Gr. 1; 2; 3

Schlitz-BITS C 6,3: 3 St. Gr. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm

BITS-Klingenhalter: 1 St. 1/4 Zoll Vierkant-Einsatz - 1/4 Zoll Sechskant-Schlüsselhilfe

Verbindungsschaft: 1 St. Sechskant-Kupplung E 6,3 - Vierkant 1/4 Zoll

Steckgriff: 1 St.

Verlängerungen: 2 St. Gr. 55; 101,5 mm

Kardangelen: 1 St.

Knarre: 1 St.

Aufbewahrung in: Kunststoffbox mit rutschfester 2-K-Auflage

Höhe: 52 mm

Antriebs-Vierkant: 1/4 Zoll

Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 5,5-14 mm

Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 3-7 mm

## Technische Beschreibung

Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung
Abtriebsprofil	Schraubendreher für Phillips
Abtriebsprofil	Pozidriv-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Anzahl Teile	38
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	5,5-14 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel	3-7 mm
Verpackung	Kunststoffbox mit rutschfester 2-K-Auflage
Länge	180 mm
Breite	98 mm
Höhe	52 mm
Produktart	Steckschlüssel