



Steckschlüssel-Sortiment TiN beschichtet, 1/4 Zoll-Vierkant 30-teilig



Bestelldaten

Bestellnummer	630340
GTIN	4000896175475
Artikelklasse	630

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.

Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

TiN-beschichtete Klingen für extrem hohe Haft- und Abtriebfestigkeit. Mit optimiertem Korrosionsschutz.

Verwendung:

Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M2 – M8 und für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M4 – M8.

Für Pozidriv- und Phillipschrauben mit Gewinde M2,5 – M5 und Innen-Torx® – Schrauben mit Gewinde M3 – M6.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 12 St. Gr. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Schraubendrehereinsätze 6-kant

TiN-beschichtet: 4 St. Nr. 631733 Gr. 3; 4; 5; 6

Schraubendrehereinsätze für Innen-Torx®

TiN-beschichtet: 5 St. Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Schraubendrehereinsätze für Phillips

TiN-beschichtet: 2 St. Gr. 1; 2

Schraubendrehereinsätze Pozidriv

TiN-beschichtet: 2 St. Gr. 1; 2

Steckgriff: 1 St.
 Verlängerungen: 2 St. Gr. 55; 147 mm
 Kardangelenk: 1 St.
 Knarre: 1 St.
 Aufbewahrung in: Kunststoffbox mit Aufsteller / Ablageschale

Technische Beschreibung

Anzahl Teile	30
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Abtriebsprofil	Schraubendreher für Phillips
Abtriebsprofil	Pozidriv-Schraubendreher
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	4-14 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel	3-6 mm
Verpackung	Kunststoffbox mit Aufsteller / Ablageschale
Länge	180 mm
Breite	150 mm
Höhe	54 mm
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

6-kant-Schraubendreher-Einsatz, TiN-beschichtet, 1/4 Zollkurz Sechskant 4 mm	631733 4
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, TiN-beschichtet, 1/4 Zollkurz Sechskant 6 mm	631733 6
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, TiN-beschichtet, 1/4 Zollkurz Sechskant 5 mm	631733 5

6-kant-Schraubendreher-Einsatz, TiN-beschichtet, 1/4
Zollkurz Sechskant 3 mm

631733 3