



Doppelmaulschlüssel, phosphatiert, Schlüsselweiten: 34X36mm



Bestelldaten

Bestellnummer	610900 34X36
GTIN	4045197384362
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

Technische Beschreibung

maximale Maulbreite b1	75 mm
maximale Maulhöhe h	10 mm
Schlüsselweite ₁	34 mm
maximale Maulbreite b2	80 mm
Schlüsselweite ₂	36 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüssellänge L	325 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Maulstellung 1	15 Grad
Maulstellung 2	15 Grad

Oberfläche	phosphatiert
Produktnameattribut	phosphatiert
funkenfrei	nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten	nein
Produktart	Schraubenschlüssel