

**Doppelmaulschlüssel, Schlüsselweiten: 36X41 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	610700 36X41
GTIN	4045197159144
Artikelklasse	61A

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

Mit griffigem, handlichem Profilschaft. Besonders langlebig und extrem belastbar.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; verchromt (abplatzsicher); Rundfinish-Oberfläche.

Schlüssellänge L: 375 mm

maximale Maulbreite b1: 80 mm

maximale Maulbreite b2: 88 mm

maximale Maulhöhe h: 11 mm

Technische Beschreibung

Schlüsselweite ₂	41 mm
Schlüsselweite ₁	36 mm
maximale Maulhöhe h	11 mm
maximale Maulbreite b2	88 mm
maximale Maulbreite b1	80 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüssellänge L	375 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318

Maulstellung 1	15 Grad
Maulstellung 2	15 Grad
funkenfrei	nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten	nein